












Matrice di comparazione

CARATTERISTICHE DELLA POMPA											
	ARO® EODP	EODP (Graco)	Centrifuga (unità magnetica)	Tubo flessibile	Mono-vite	A lobo	A ingranaggio	EODP (Abel)	EODP (Tapflo)	EODP (Dellmeco)	AOD (Wilden)
Funzionamento a vuoto	✓	—	✗	✗	✗	✗	✗	✗	—	✗	✓
Tenute dinamiche	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Tenute secondarie	✓	✗	—	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	—
Compatibilità chimica	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓
Auto-adesamento	✓	✓	✗	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Bassa forza di taglio	✓	✓	✗	✓	✓	—	✗	✓	✓	✓	✓
Solidi / Fluidi abrasivi	✓	✓	✗	✓	—	—	✗	✓	✓	✓	✓
Fluidi viscosi	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzionamento a secco	✓	✓	✗	—	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Pulsazione	—	—	✓	✗	✓	✓	✓	✗	—	✗	✗
Costi di manutenzione	✓	✗	✓	—	✗	✗	✗	—	✗	—	—
Facilità di utilizzo	✓	✗	✓	✗	✗	✗	—	—	✗	—	✓
Rilevamento delle perdite	✓	—	✗	—	—	✗	✗	✗	✗	✗	—
Efficienza (gamma completa)	✓	—	—	✗	✗	✓	✓	—	—	—	✗
Cavitazione	✓	✓	✗	—	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Affidabilità	✓	✗	✓	✓	—	✓	✓	—	✗	—	✓
Uso continuo a gamma completa	✓	✗	✗	✗	—	✓	✓	—	✗	—	—